

取り扱い方法

「注意！」 この製品は本体に硬質塩ビ、フロートにポリエチレン、パッキンにネオプレン(注1)を使用しておりますので、材質の耐蝕範囲内の液でご使用ください。

注1=シートパッキンはバイトンも用意しています。

最高使用圧力 0.08MPa 最高使用温度 40℃

取付方法 最初にロッドとフロートを取り付けてください。

次にアームを取り付けます。(ロッドは必ず取り付けてください)

ボールタップの向きを変える場合はローレットのついている袋ナットを手で弛めて、任意の方向で締め付けてください。

止水位の調節は調節アームのナットを弛めて角度を調節した後締め付けてください。

止水位は水圧の高低により若干の変動があります。

アームの長さを変える場合は調節アームのナットをはずして隣の穴に差し替えることにより20ミリの長さを調節することができます。

流路の断面積が広く、弁の上下幅が大きいので、在来品の20A(3/4" B)以上の流量が得られます。




*注意

このボールタップは塩ビ製です。壊れやすいので取り扱いには充分注意してください。

特にアームにフロートを取り付ける際にはご注意ください。

取付孔径 $\phi 22 \sim 23$



()内寸法はアームを縮めた場合を示します

谷津テックス株式会社

341-0037 埼玉県三郷市高州2-70-2

TEL 048-955-2301 FAX 048-955-6415

URL <http://www.yatsu-tecs.co.jp>