


バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

| 1 | 1 | 本体 | ステンレス | SCS14 | |
|----|----|---------|--------|--------|------------|
| 2 | 1 | フランジ | ステンレス | SUS316 | JIS-10K RF |
| 3 | 1 | 接続ボルト | ステンレス | SUS304 | ナット付き |
| 4 | 1 | テコレバー | ステンレス | SCS14 | |
| 5 | 1 | シートパッキン | フッ素ゴム | FKM | バイトン |
| 6 | 1 | スピンドル | ステンレス | SCS14 | |
| 7 | 1 | ナット | ステンレス | SUS304 | |
| 8 | 1 | アームロッド | ステンレス | SUS316 | |
| 9 | 1 | フロート | ポリエチレン | PE | |
| N0 | 個数 | 名 前 | 材質名 | 材質記号 | 摘 要 |

| | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|----|----|
| 客先 | 個数 | 材 質 | 別記 | 製 図 | 茂男 | 承認 |
|----|----|-----|----|-----|----|----|

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--|----|----------|
| 製図日 | SUSボールタップ 20A単式 RFフランジ型 ポリフロート付 | | | |
| 12-08-10 | 谷津テックス株式会社 | | | |
| 尺度 | YATSU TECS INC | | 図番 | REV 02 |
| | | | | SHEET A3 |

注意事項
 ○Clイオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあります。
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。



* 検査圧力 : 0.8MPa
 * 使用圧力 : Max 0.59MPa
 * 使用温度 : Max 60°C

止水面 (0.33MPa)